



# グローブボックス関連製品

(ロンググローブ・グローブポート)

動物実験・アイソレーター  
製薬・バイオ・理化学実験  
半導体・二次電池・有機EL  
原子力関連

エラストイトシリーズ

エラストイトグローブは様々な研究施設のグローブボックスで長年ご利用いただいております。  
国内製造で、品質には自信のある精選されたグローブです。(5インチについてはお問合せください。)



ポートサイズ (インチ)	6・7・8・10
厚さ (mm)	0.4・0.6・0.8
全長 (mm)	610・720・800・820
ハンドサイズ (インチ)	9・9.5

ポートサイズ (インチ)	6・7・8・10
厚さ (mm)	0.4・0.6・0.8
全長 (mm)	610・720・800・820
ハンドサイズ (インチ)	9・9.5




ポートサイズ (インチ)	6・7・8・10
厚さ (mm)	0.4・0.6・0.8
全長 (mm)	610・720・800・820
ハンドサイズ (インチ)	9・9.5

ポートサイズ (インチ)	7・8
厚さ (mm)	1.0
全長 (mm)	720・800・820
ハンドサイズ (インチ)	9・9.5

※CSM:クロロスルホン化ポリエチレン

	タイプ	手の平形状	
		曲手	平手 (A)
6 インチ	ストレート	○	○
7 インチ	ストレート	○	○
8 インチ	ストレート	○	○
8 インチ	ロート	○	○
10 インチ	ロート	—	○

各部サイズ表示の説明



タイプ

ストレート		スタンダードなストレートタイプ
ロート		腕の部分がすぼんでおり、前方の広い視野で作業できます。

手の平形状

曲手		作業性がよい
平手		左右兼用

ニューロングエラストシリーズ

ニューロングエラスト CR



手の平形状	曲・平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	8
厚さ(mm)	0.4・0.6・0.8
全長(mm)	610・720・800・820
ハンドサイズ(インチ)	9・9.5

ニューロングエラスト CSM



手の平形状	曲・平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	6・7・8
厚さ(mm)	0.4
全長(mm)	800
ハンドサイズ(インチ)	9・9.5

ニューロングエラスト ブチル



材質:三層構造  
下地/クロロプレン(CR)  
中間/ブチル(IIR)  
表/クロロプレン(CR)

手の平形状	曲
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	6・7・8
厚さ(mm)	0.6
全長(mm)	800
ハンドサイズ(インチ)	9・9.5

※品番400→厚さ0.4mm、品番600→厚さ0.6mm、品番800→厚さ0.8mmを表します。  
※CSM:クロロスルホン化ポリエチレン

KGBシリーズ

KGB-germF (CSM)



ロゴは裏側に印刷されています。

KGB-germF400  
10954A

手の平形状	平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	10
厚さ(mm)	0.4
全長(mm)	810・900
ハンドサイズ(インチ)	9.5

KGB-ブチル (IIR)



KGB ブチル

手の平形状	平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	6・7・8
厚さ(mm)	0.8
全長(mm)	800
ハンドサイズ(インチ)	9・9.5

※CSM:クロロスルホン化ポリエチレン

天然ゴムロンググローブ

ラテックス特長グローブ(鉛)



手の平形状	曲
タイプ	ストレート
直径(mm)	138
厚さ(mm)	0.6
全長(mm)	630
ハンドサイズ(mm)	224

サンテックス手袋



手の平形状	曲
タイプ	ストレート
直径(mm)	190
厚さ(mm)	0.5
全長(mm)	710
ハンドサイズ(mm)	224

エフテロングローブK

エフテロングローブK (CSM)



手の平形状	曲・平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	7・8
厚さ(mm)	0.4
全長(mm)	800
ハンドサイズ(mm)	240(曲)・260(平(A))

天然ゴム製導電グローブ

天然ゴム製導電グローブ



手の平形状	曲・平(A)
タイプ	ストレート
ポートサイズ(インチ)	8
厚さ(mm)	0.8
全長(mm)	800
ハンドサイズ(mm)	240(曲)・260(平(A))

# 7

インチ用

## グローブポート(PNC-Ⅲ型)




設置後



### 新方式のグローブポート

当社が開発した新方式のグローブポートのご使用により、従来は2～3人で行っていたグローブ交換が、一人で、誰でも安全、正確に行うことができます。理化学、実験動物用などがあらゆる産業のグローブボックスに使用できます。




# 8

インチ用

## グローブポート(PNC-II型)



設置後



### 従来型のグローブポート

グローブポートに直接グローブを装着するタイプです。

●6、7、10インチについてはお問合せください。

**1** グローブポートII型 および気密蓋

(手袋を使用しない時に蓋として使用します。)

気密蓋

グローブポートII型

**2** コの字パッキン

**3** フランジ

**4** グローブ固定用 平バンド・Oリング・SUSバンド

4-1 平バンド

4-2 Oリング (2本使い)

4-3 SUSバンド

ポートカバー

廃盤



### グローブボックス用グローブ

商品名	カラー	インチ	材質	掌部形状	用途	
エラストイトシリーズ	C	ブラック	6・7・8・10	CR	曲・平(A)	RI施設
	CL・CL-W	ブラック・ホワイト	6・7・8・10	CSM	曲・平(A)	
	XL-W	ホワイト	7・8	CSM+Pb	曲・平(A)	
ニューロングエラストシリーズ	CR	ブラック	6・7・8	CR	曲・平(A)	実験動物 食品・製品
	CSM	ホワイト	6・7・8	CSM	曲・平(A)	
	ブチル	ブラック	6・7・8	表、下地:CR 中間:IIR	曲	
KGBシリーズ	germF	ホワイト	10	CSM	平(A)	食品・製薬
	ブチル	ブラック	6・7・8	IIR	平(A)	リチウムイオン用

材質・・・CR:クロロレン CSM:クロロスルホン化ポリエチレン IIR:ブチル Pb:鉛

▶▶ ロンググローブカタログもございます。詳しくはお問合せください。

## 放射線防護用手袋X-3



### 特徴

- 含鉛混入の合成ゴムにもかかわらず、柔軟性に優れており、X線被爆から手を守ります。
- 材質：合成ゴム
- 長さ：290mm

## グローブボックス用グローブ保護手袋



写真は牛革

### 特徴

- 保護手袋牛革：グローブボックス用グローブが、作業中に傷つかぬよう保護する手袋です。
- 保護手袋ラム革：牛革より柔らかいので、より細かな作業に適しています。

## プロテックスグローブ



### 特徴

- 精密作業や軽作業に好適で、電気機器部品作業から食品関係まで幅広く使用できます。
- 長さ：290±10mm
- 厚さ：平均0.23mm/指先部、平均0.20/腕部

## ES-Nグローブ



### 特徴

- 耐油・耐薬品性に優れています。
- 食品衛生法合格品(厚生省告示第370号)
- 長さ：250mm
- サイズ：S・M・L

## teniifit<sup>®</sup> ニトリル No.1000



### 特徴

- 耐油性、フィット性に優れた手袋。
- 食品衛生法合格品(厚生省告示第370号)
- 長さ：250mm
- サイズ：SS・S・M・L

## ES-PEグローブ



### 特徴

- 環境ホルモンが溶け出さず、燃やしても塩素ガスやダイオキシンが発生しない、環境に優しい手袋です。
- サイズ：S・M・L

## ポリ手袋ストレッチ



ストレッチ素材

### 特徴

- ストレッチ素材により手や指先にピッタリフィット。
- 材質：ポリエチレン(LLDPE、TPE)
- 長さ：290mm
- サイズ：SS・S・M・L・LL

## 綿手袋



### 特徴

- 綿100%の精密作業用マチなし手袋。
- 用途：精密、軽作業用。
- サイズ：S・M・L・LL

## インナーフィット650



### 特徴

- メッシュタイプで通気性に優れ通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付きを抑えます。
- サイズ：フリー



ISO9001/14001 認証取得

本 社



〒101-8568  
東京都千代田区神田富山町25番地  
TEL:03-3254-1341 / FAX:03-3252-5459

大阪支店 〒530-0043  
大阪市北区天満3丁目11番1号 アーバンスクエア1  
TEL:06-6353-8192 / FAX:06-6353-8305

名古屋支店 〒461-0001  
名古屋市東区泉1丁目20番28号 プライムアーバン泉  
TEL:052-211-7600 / FAX:052-211-7601

いわき支店 〒972-8316  
福島県いわき市常磐西郷町落合368番4号  
TEL:0246-43-2485 / FAX:0246-44-4135

茨城東海支店 〒319-1116  
茨城県那珂郡東海村舟石川駅西1丁目6番1号  
TEL:029-282-3821 / FAX:029-283-1895

青森支店 〒039-3212  
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駱字家ノ前94-5  
TEL:0175-71-0560 / FAX:0175-72-2038

福岡支店 〒812-0062  
福岡市東区松島1丁目14番31号  
TEL:092-402-0027 / FAX:092-402-0028

支店 担当：  
営業所